

**CB 300/7,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 7,5 x 300 mm, poliammide 66, 540 N
Nr.Cat.	<a href="#">7940006068</a>
Tipo	CB 300/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520213
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 16.45.27 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## CB 300/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	1,7 mm	Profondità (pollici)	0,067 inch
Posizione verticale	300 mm	Altezza (pollici)	11,811 inch
Larghezza	7,5 mm	Larghezza (pollici)	0,295 inch
Peso netto	4,3 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

## Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Diametro del cavo, max.	80 mm	Diametro fascio, max.	80 mm
Diametro fascio, min.	4 mm	Materiale	poliammide 66
Resistente ai raggi UV	No	Resistenza alla trazione	540 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	121 lbf	Riaprire	No

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E317499

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">DE PI830000160627_002</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**CB 300/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

