


**CB 1000/12,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 12.5 x 1000 mm, poliammide 66, 1080 N
Nr.Cat.	<a href="#">7940006085</a>
Tipo	CB 1000/12,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520343
CPZ	50 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 16.47.20 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**CB 1000/12,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0,039 inch
Posizione verticale	1.000 mm	Altezza (pollici)	39,37 inch
Larghezza	12,5 mm	Larghezza (pollici)	0,492 inch
Peso netto	25,98 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

**Materiale di installazione**

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Diametro del cavo, max.	302 mm	Diametro fascio, max.	302 mm
Diametro fascio, min.	40 mm	Materiale	poliammide 66
Resistente ai raggi UV	No	Resistenza alla trazione	1.080 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	243 lbf	Riaprire	No

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E317499

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">DE PI830000160627_002</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**CB 1000/12,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

