

**IE-P-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in  
plastica incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina di collegamento, Spina, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Versione 6 secondo IEC 61076-3-106
Nr.Cat.	<a href="#">8808380000</a>
Tipo	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 17 marzo 2023 8.44.36 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 29 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Spina	Cablaggio	EIA/TIA T568 A
Colori	Grigio chiaro	Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Tipo di montaggio	Montaggio sul fondo, per collegamenti a sbalzo, Montaggio a muro	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

## Standard generali

Certificato Nr. (DNVGL)	TAE00003EW	Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 6, IEC 60603-7-5
-------------------------	------------	--------------------	---------------------------------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GOST Approval</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Foglio dati**

**IE-P-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**

