

**IE-XR-RJ45/RJ45-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori IE in IP20 per conduttori in rame e in fibra ottica

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Flangia di montaggio, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr.Cat.	<a href="#">8952950000</a>
Tipo	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
CPZ	24 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 12.35.33 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 21,333 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

## Dati generali

Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Schermatura	Contatto dello schermo a 360°	Grado di protezione	IP20
Forza d'inserimento	≤ 30 N	Cicli di inserimento	750

## Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at
Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo	≤ 1500 V DC		

## Standard generali

Connettori a norma IEC 60603-7-5

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-XR-RJ45/RJ45-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**



**Disegno quotato**



**Sezione di montaggio**

