


**H16,0/25,5X BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Ingresso cavo conico in polipropilene
- Resistenza al calore fino a 105 °C

per conduttori da 1,5 a 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)

rame zincato

tolleranze dimensionali a norma DIN 46228 Parte 4

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 26 mm, 12 mm, blu
Nr.Cat.	<a href="#">9006870000</a>
Tipo	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008 190332327
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

Data di creazione 8 marzo 2023 19.01.43 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**H16,0/25,5X BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,93 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali per conduttori protetti contro cortocircuito e messa a terra colore blu	Versione
		Standard

**Terminali**

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	11,9 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	6 mm	L1 in mm	25,5 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm	Lunghezza di spellatura	26 mm
Sezione di collegamento cavo	16 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6
Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**H16,0/25,5X BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**

