

HTX 138**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per connettori coassiali**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura esagonale
Nr.Cat.	9012400000
Tipo	HTX 138
GTIN (EAN)	4008 190036546
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 6 marzo 2023 15.38.10 CET

HTX 138**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	415,08 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per cavi coassiali doppi / SW 8,24	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Apertura della chiave esagonale (A 2)	1,72 mm	Apertura della chiave esagonale (A)	8,24 mm
Diametro contatto interno (D)	2 mm	Diametro terminali esterni	9,5 mm
Stazione di crimpaggio, larghezza (B 1)	10 mm	Stazione di crimpaggio, larghezza (B 2)	2,3 mm
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Conn. coassiale
------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Omologazioni

Omologazioni

**Download**

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

HTX 138

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

