

CTX 501**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura****Pinza crimpatrice per connettori coassiali**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura esagonale
Nr.Cat.	9006370000
Tipo	CTX 501
GTIN (EAN)	4008 190109172
CPZ	1 Pezzo
Ricambi	1121010000

Data di creazione 9 marzo 2023 0.37.32 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CTX 501**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso netto	711 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori coassiali BNC, TNC e N /SW 10,9	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Apertura della chiave esagonale (A 2)	2,45 mm	Apertura della chiave esagonale (A)	10,9 mm
Diametro contatto interno (D)	2,8 mm	Diametro terminali esterni	12,6 mm
Stazione di crimpaggio, larghezza (B 1)	12 mm	Stazione di crimpaggio, larghezza (B 2)	3,17 mm
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Conn. coassiale
------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Omologazioni

Omologazioni

**Download**

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

CTX 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

