

PZ ZH 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² , 16mm ² , Crimpatura dentellata
Nr.Cat.	901360000
Tipo	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
CPZ	1 Pezzo
Ricambi	920281000

Data di creazione 8 marzo 2023 19.35.58 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso netto	674,78 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--------------------------	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Profilo di crimpatura 1, min.	6 mm ²	Profilo di crimpatura 2, min.	10 mm ²
Profilo di crimpatura 3, min.	16 mm ²	Sezione del terminale, max.	16 mm ²
Sezione del terminale, min.	6 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	16 mm ²	Area di crimpatura , min.	6 mm ²
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 10	Tipo di contatto	Capicorda tubiformi doppi

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Omologazioni

Omologazioni



Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Esempio d'uso

