

**HTX 188****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura****Pinza crimpatrice per connettori coassiali**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura esagonale
Nr.Cat.	<a href="#">9011990000</a>
Tipo	HTX 188
GTIN (EAN)	4008 190026066
CPZ	1 Pezzo

**HTX 188****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	450 g		

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori coassiali BNC, TNC e connettori N /SW 3,25	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

**Dati utensile di crimpatura**

Apertura della chiave esagonale (A 2)	1,72 mm	Apertura della chiave esagonale (A)	3,25 mm
Diametro contatto interno (D)	2 mm	Diametro terminali esterni	3,8 mm
Stazione di crimpaggio, larghezza (B 1)	10 mm	Stazione di crimpaggio, larghezza (B 2)	2,3 mm
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale		

**Descrizione contatto**

Tipo di contatto	Conn. coassiale
------------------	-----------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Omologazioni**

Omologazioni

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**HTX 188**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

