

**HTF 48****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per prese e spine piatte con  
graffa aperta o prerullata**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione   | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9013080000</a>                                                                                  |
| Tipo       | HTF 48                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 13056                                                                                             |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                     |

Data di creazione 6 marzo 2023 22.54.30 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## HTF 48

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Larghezza  | 200 mm   | Larghezza (pollici) | 7,874 inch |
| Peso netto | 453,98 g |                     |            |

## Dati tecnici

|                      |                                                                    |          |                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| Descrizione articolo | Pinza crimpatrice per prese e spine piatte, larghezza spina 4,8 mm | Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|

## Dati utensile di crimpatura

|                               |                     |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Profilo di crimpatura 1, max. | 1 mm <sup>2</sup>   | Profilo di crimpatura 1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Profilo di crimpatura 2, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Profilo di crimpatura 2, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del terminale, max.   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione del terminale, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo/profilo di crimpatura    | B-Crimp             |                               |                     |

## Descrizione contatto

|                           |                                      |                                 |                     |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Area di crimpatura , max. | 2,5 mm <sup>2</sup>                  | Area di crimpatura , min.       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Larghezza connettore      | 4,8 mm                               | Sezione del conduttore min. AWG | AWG 21              |
| Tipo di contatto          | Connettore/manicotto per spina guida |                                 |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Omologazioni

Omologazioni



## Download

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure  |                                          |

**Foglio dati**

**HTF 48**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

