


H2,5/15D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
Nr.Cat.	9019160000
Tipo	H2,5/15D BL
GTIN (EAN)	4008190028732
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 6 marzo 2023 14.33.41 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H2,5/15D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,144 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore blu	Versione	Standard

Terminali

Colore	DIN	Designazione militare	T 20A 017 A
Diametro del collare (D2)	4,2 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	2,2 mm
L1 in mm	15 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Lunghezza di spellatura	10 mm	Sezione di collegamento cavo	2,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14	Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data - STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H2,5/15D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

