

H50,0/41D BL**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 31 mm, 25 mm, blu
Nr.Cat.	9019350000
Tipo	H50,0/41D BL
GTIN (EAN)	4008190049263
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H50,0/41D BL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 3,26 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore blu	Versione	Standard

Terminali

Colore	DIN	Designazione militare	T 20A 035 A
Diametro del collare (D2)	15 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	10,3 mm
L1 in mm	41 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	25 mm
Lunghezza di spellatura	31 mm	Sezione di collegamento cavo	50 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 1	Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,3 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data - STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H50,0/41D BL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Disegni

Disegno

