

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Set di crimpatura

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: STRIPAX-Plus, Utensile spellafili: STRIPAX-Plus, Area di crimpatura , min.: 0.5, Colore: altro |
| Nr.Cat. | 9028790000 |
| Tipo | CRIMP-SET STRIPAX PLUS T |
| GTIN (EAN) | 4032248392773 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Data di creazione 7 marzo 2023 16.44.37 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 261 mm | Profondità (pollici) | 10,276 inch |
| Posizione verticale | 57 mm | Altezza (pollici) | 2,244 inch |
| Larghezza | 338 mm | Larghezza (pollici) | 13,307 inch |
| Peso netto | 1.092 g | | |

Assortimenti

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Area di crimpatura , max. | 2,5 mm ² | Area di crimpatura , min. | 0,5 mm ² |
| Colore | altro | Numero di AEH | 2.500 pcs. |
| Pinza crimpatrice | STRIPAX-Plus | Utensile spellafili | STRIPAX-Plus |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000524 | ETIM 7.0 | EC000524 |
| ETIM 8.0 | EC000524 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-18 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Omologazioni

Omologazioni

**Download**

| | |
|-----------|--|
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |