


H10,0/24T ZH BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, marrone
Nr.Cat.	9037710000
Tipo	H10,0/24T ZH BR
GTIN (EAN)	4008 190493516
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 8 marzo 2023 22.01.24 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H10,0/24T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,81 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore marrone	Versione	Terminali doppi
----------------------	---------------------------------	----------	-----------------

Terminali

		Colore	Telemecanique
Altezza del collare isolante (A)	13,4 mm	L1 in mm	24 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	5,8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	7,6 mm	Sezione di collegamento cavo	10 mm ²
Lunghezza di spellatura	17 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8		
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data - STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H10,0/24T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

