

**MULTI-STRIPAX 16 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
Nr.Cat.	<a href="#">9202220000</a>
Tipo	MULTI-STRIPAX 16 SL
GTIN (EAN)	4032248486151
CPZ	1 Pezzo

**MULTI-STRIPAX 16 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1,575 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3,346 inch
Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso netto	550 g		

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Utensile per la spellatura e il taglio di conduttori isolati in PVC, 16 mm <sup>2</sup> con strutture speciali
----------------------	--

**Utensili di spellatura**

Capacità di taglio max., cavo piatto	10,2 mm x 4 mm	Capacità di taglio max., conduttore flessibile	6 mm <sup>2</sup>
Capacità di taglio max., conduttore rigido	2,5 mm <sup>2</sup>	Lunghezza di spellatura min.	2 mm
Sezione del conduttore (capacità di taglio)	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm <sup>2</sup>	Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Omologazioni**

Omologazioni

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**MULTI-STRIPAX 16 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

