

**AM 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili, Utensili di sguainatura
Nr.Cat.	<a href="#">9204190000</a>
Tipo	AM 16
GTIN (EAN)	4032248608133
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 6 marzo 2023 14.35.57 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## AM 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	41 mm	Profondità (pollici)	1,614 inch
Posizione verticale	53 mm	Altezza (pollici)	2,087 inch
Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Peso netto	54,3 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensili di sguainatura
----------------------	-------------------------

## Utensili di spellatura

Diametro del conduttore min.	5 mm	Diametro del conduttore, max.	17 mm
Profondità di taglio	0,8 - 2,5 mm	Tipo di cavo	Cavo tondo

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Omologazioni

Omologazioni



## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**AM 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**



**Esempio d'uso**



**Esempio d'uso**



**Esempio d'uso**

