

TS 35X7.5 2M/ST/SZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.

Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, senza foro longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
Nr.Cat.	930090000
Tipo	TS 35X7.5 2M/ST/SZ
GTIN (EAN)	4032248387564
CPZ	2 m

TS 35X7.5 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	7,5 mm	Profondità (pollici)	0,295 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Larghezza	2.000 mm	Larghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	327,5 g		

Guide di supporto

Corrente di tenuta di breve durata secondo IEC 60947-7-2	1,92 kA/1s		
Distanza intaglio			
Guida di montaggio pre-forata	No		
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Larghezza intaglio			
Lunghezza della guida	nominale	2.000 mm	
	min.	0 mm	
	max.	2.000 mm	
Lunghezza intaglio			
Materiale	acciaio		
Norme	DIN EN 60715		
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	16 mm ²		
Spessore	1 mm		
Superficie	zincato galvanicamente e passivato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Le guide DIN con trattamento Sendzimier hanno una limitata resistenza alla corrosione sui bordi esterni e taglienti
---------------------------	---

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

TS 35X7.5 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Illustrazione del prodotto

