

**LSP 4L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display LCD
- secondo norma VDE
- resistenza elevata alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione tipo 1153
Nr.Cat.	<a href="#">9205050000</a>
Tipo	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
CPZ	1 Pezzo

## LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	48 mm	Profondità (pollici)	1,89 inch
Posizione verticale	37 mm	Altezza (pollici)	1,457 inch
Larghezza	231 mm	Larghezza (pollici)	9,094 inch
Peso netto	173,5 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Tester bipolare per la misura della tensione e del passaggio di corrente fino a 690V
----------------------	--

## Strumenti di misura e prova

Campo di frequenze, max.	500 Hz	Campo di frequenze, min.	0 Hz
Campo di misura della corrente/DC	690 V	Campo di misura della tensione/AC	12-690 V
Categoria del circuito di misura	CAT IV - 600 V/ CAT III - 690 V	Grado di protezione	IP65
Indicazione	digitale	Resistenza ai picchi di tensione	8 kV
Temperatura d'esercizio, max.	45 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-15 °C
Tensione nominale, max.	690 V AC/DC	Tensione nominale, min.	12 V AC/DC
prova passaggio di corrente	Sì	testato e approvato secondo	EN/IEC 61243-3: 2010-10 (VDE 0682 parte 401)

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">9205050000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	