

**WQV 70N/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie W, Collegamento trasversale@, per morsetti, Numero di poli: 2
Nr.Cat.	<a href="#">9512240000</a>
Tipo	WQV 70N/2
GTIN (EAN)	4008 190403928
CPZ	5 Pezzo

## WQV 70N/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	18,6 mm	Profondità (pollici)	0,732 inch
Posizione verticale	30,5 mm	Altezza (pollici)	1,201 inch
Larghezza	9,5 mm	Larghezza (pollici)	0,374 inch
Peso netto	26,18 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

## Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di fissaggio	se avvitato
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

## Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti
----------	--------------

## Dati dei materiali

Materiale	rame stagnato	Colori	grigio argento
-----------	---------------	--------	----------------

## Dati dimensionamento

Corrente nominale	192 A
-------------------	-------

## Dimensioni

Passo in mm (P)	20,5 mm
-----------------	---------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	2
-------------------------	-------------------	----------------	---

## Ponticelli di collegamento

Corrente di dimensionamento a 2 poli	192 A	Corrente di dimensionamento multipolare	192 A
Numero di morsetti ponticellati	2	Tipo	Collegamento trasversale@

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Data di creazione 9 marzo 2023 2.54.20 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

**WQV 70N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – 36042\\_WQV\\_70N-2\\_DXF.dxf](#)

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

[Instruction](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure