

**WQV 70N-PEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Alimentazione di potenza**

La vasta gamma di morsettiere della Serie W di Weidmüller con i morsetti di derivazione dalla linea principale WPD, ottimizzati per garantire sia convenienza che risparmio di spazio, garantisce un collegamento sicuro e conveniente all'alimentazione di potenza.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie W, Collegamento trasversale@, per morsetti, Numero di poli: 2
Nr.Cat.	<a href="#">9525840000</a>
Tipo	WQV 70N-PEN
GTIN (EAN)	4008 19047 1033
CPZ	5 Pezzo

**WQV 70N-PEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	62,7 mm	Profondità (pollici)	2,468 inch
Posizione verticale	30,5 mm	Altezza (pollici)	1,201 inch
Larghezza	9,5 mm	Larghezza (pollici)	0,374 inch
Peso netto	31,57 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

**Altri dati tecnici**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di fissaggio	se avvitato
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per morsetti
----------	--------------

**Dati dei materiali**

Materiale	rame stagnato	Colori	grigio argento
-----------	---------------	--------	----------------

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	192 A
-------------------	-------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	20,5 mm
-----------------	---------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	2
-------------------------	-------------------	----------------	---

**Ponticelli di collegamento**

Corrente di dimensionamento multipolare	192 A	Numero di morsetti ponticellati	2
Tipo	Collegamento trasversale@		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Data di creazione 6 marzo 2023 23.41.08 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

**WQV 70N-PEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

[Instruction](#)

[BPZL WQV PEN](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure