

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- per la sguainatura veloce e precisa di cavi a prova di umidità da 8 - 13 mm Ø, ad esempio cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²
- non è necessaria alcuna regolazione della profondità di taglio
- particolarmente adatto ai lavori in scatole di derivazione e di ripartizione

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|----------------------------|
| Versione | Utensili di sguainatura |
| Nr.Cat. | 9918050000 |
| Tipo | STRIPPER ROUND TOP |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 |
| CPZ | 1 Pezzo |

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 25 mm | Profondità (pollici) | 0,984 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici) | 1,378 inch |
| Larghezza | 125 mm | Larghezza (pollici) | 4,921 inch |
| Peso netto | 46,2 g | | |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Sguainacavi per scatole di derivazione con dispositivo di spellatura del singolo filo e lama longitudinale |
|----------------------|--|

Utensili di spellatura

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Campo di spellatura, min. | 0,25 mm ² | Diametro del conduttore min. | 8 mm |
| Diametro del conduttore, max. | 13 mm | Sezione di collegamento cavo, max. | 4 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0,2 mm ² | Tipo di cavo | Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000163 | ETIM 7.0 | EC000163 |
| ETIM 8.0 | EC000163 | ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Omologazioni

Omologazioni

**Download**

| | |
|-----------|--|
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

