# Staffe per pannelli/Viti di montaggio pannelli

## Acciaio, acciaio inox

### ■Staffe per pannelli Acciaio, acciaio inox



| Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
|---|---|---|
| In acciaio | EN 1.0330 equiv. | Cromatura trivalente |
| In acciaio inox | EN 1.4301 equiv. | - |

### ■Per attacco centrale

In acciaio **HCBV5**

In acciaio inox **SHCBV5**




In acciaio **HCBV6** **HCBV8** **HCBV8-45**

In acciaio inox **SHCBV6** **SHCBV8** **SHCBV8-45**




### ■Per montaggio angolare

In acciaio **HCBCV5**

In acciaio inox **SHCBCV5**




In acciaio **HCBCV6** **HCBCV8** **HCBCV8-45**

In acciaio inox **SHCBCV6** **SHCBCV8** **SHCBCV8-45**




(?) I valori tra ( ) sono per il tipo in acciaio inox.

(?) Per aumentare la forza di fissaggio, l'altezza del foro di attacco piastra A/2 è diversa da quella dei tipi in alluminio e in plastica.

**Example**

Per i tipi in acciaio e acciaio inox N. 6, 8 e 8-45 (spessore 5mm o inf.) sono disponibili due metodi di montaggio dei pannelli perché questi prodotti presentano fori asolati.




### ■In acciaio

| Codice componente Tipo | N. | Massa HCBCV | Massa HCBV | Differenza tra lato profilato e superficie fissaggio | S | A | B | Vite, dado Vite | Vite, dado Quantità | Vite, dado Dado | Vite, dado Quantità | HCBV Prezzo unitario 1 ~ 9 pz. | HCBV Sconto volumi elevati 10~100 | HCBCV Prezzo unitario 1 ~ 9 pz. | HCBCV Sconto volumi elevati 10~100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCBV HCBCV | 5 | 29 | 23 | 0 | 10 | 30 | 18 | CBM5-8 | 2 | HNTT5-5 | 2 | | | | |
| | 6 | 79 | 60 | 0~5 (Variabile) | | 40 | 25 | CBM6-12 | | HNTT6-6 | | | | | |
| | 8 | 124 | 94 | | 15 17.5 | 50 | 35 | CBM6-15 | | HNTT8-6 | | | | | |
| | 8-45 | | | | | | | | | | | | | | |

### ■In acciaio inox

| Codice componente Tipo | N. | Massa SHCBV | Massa SHCBV | Differenza tra lato profilato e superficie fissaggio | S | A | B | Vite, dado Vite | Vite, dado Quantità | Vite, dado Dado | Vite, dado Quantità | SHCBV Prezzo unitario 1 ~ 9 pz. | SHCBV Sconto volumi elevati 10~100 | SHCBCV Prezzo unitario 1 ~ 9 pz. | SHCBCV Sconto volumi elevati 10~100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCBV SHCBCV | 5 | 23 | 18.5 | 0 | 10 | 30 | 18 | SCB5-6 | 2 | HNTTSN5-5 | 2 | | | | |
| | 6 | 62.5 | 50 | 0~5 (Variabile) | | 40 | 25 | SCB6-10 | | HNTTSN6-6 | | | | | |
| | 8 | 113 | 85.5 | | 15 17.5 | 50 | 35 | SCB6-15 | | HNTTSN8-6 | | | | | |
| | 8-45 | | | | | | | | | | | | | | |

**Ordering Example** Codice componente: **HCBV6** **SHCBCV8**

**Alterations** Codice componente - (SET): **HCBV6 - SET**

| Variante | Codice | Spec. | Staffa | Vite, dado: Per montaggio profilato Vite | Quantità | Dado | Quantità | Per mont. pannello Vite | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit viti e dadi applicabili | SET | Viti e dadi applicabili forniti in kit. | HCBCV5 HCBV5 | CBM5-8 | 2 | HNTT5-5 | 2 | HCBM5-10 (Sotto) | 1 |
| | | | HCBCV6 HCBV6 | CBM6-12 | | HNTT6-6 | | | |
| | | | HCBCV8 HCBCV8-45 HCBV8 HCBV8-45 | CBM6-15 | | HNTT8-6 | | | |
| | | | SHCBCV5 SHCBV5 | SCB5-6 | | HNTTSN5-5 | | SHCBM5-10 (Sotto) | |
| | | | SHCBCV6 SHCBV6 | SCB6-10 | | HNTTSN6-6 | | | |
| | | | SHCBCV8 SHCBCV8-45 SHCBV8 SHCBV8-45 | SCB6-15 | | HNTTSN8-6 | | | |

### ■Viti di montaggio pannelli

(?) I codici componente evidenziati non sono conformi a RoHS.

RoHS10

**HCBM**

**SHCBM** (Acciaio inox)

**HCBMB** (Cromatura trivalente, nero)




| Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
|---|---|---|
| HCBM | Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Cromatura lucida |
| SHCBM | EN 1.4301 equiv. | - |
| HCBMB | Acciaio al carbonio per struttura meccanica | Cromatura trivalente (nero) |

| Codice componente Tipo | M | Lungh. L | HCBM Prezzo unitario 1 ~ 79 pz. | HCBM Sconto volumi elevati 80~99 | HCBM Sconto volumi elevati 100~200 | SHCBM Prezzo unitario 1 ~ 79 pz. | SHCBM Sconto volumi elevati 80~99 | SHCBM Sconto volumi elevati 100~200 | HCBMB Prezzo unitario 1 ~ 79 pz. | HCBMB Sconto volumi elevati 80~99 | HCBMB Sconto volumi elevati 100~200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCBM (Acciaio inox) SHCBM (Cromatura trivalente) HCBMB | 5 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | | | | |

(?) La dimensione L pari a 15 è per HCBR. Per le altre viti, vedere **P.751**.

**■Per la vendita di confezioni per HCBM, SHCBM e HCBMB sono disponibili kit da 500 pz. per ciascuna misura.**

| M-L | HCBM | SHCBM | HCBMB |
|---|---|---|---|
| 5-10 | Kit di 500 pz. (SET1) | Kit di 500 pz. (SET1) | Kit di 500 pz. (SET1) |
| 5-12 | | | |
| 5-15 | | | |

(?) Per l'ordine, indicare la quantità. L'ordine di HCBM5-10-SET1 prevede la consegna di 500 pz.

**Ordering Example** Codice componente - L: **HCBM5 - 10**

Codice componente - L - SET1: **HCBM5 - 10 - SET1 (500 pz.)**

# Guide di scorrimento/Distanziali per guide

## In plastica

### ■Guide di scorrimento

RoHS10

**HRLFLJ2** (A 2 canali per pannelli spessi 5mm)




**HRLFLJ3** (A 3 canali per pannelli spessi 5mm)




(?) Utilizzare gli appositi profili di collegamento per assemblare le guide di scorrimento sui profilati in alluminio.

Ⓜ Materiale: Resina ABS (Grigio chiaro)

| Codice componente Tipo | N. | Lunghezza Incrementi di 1mm | Profilati (Serie) | Massa kg/m | Prezzo unitario/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HRLFLJ | 2 | 50~2000 | HFS5 HFS6 HFS8(-45) | 0.185 | |
| | 3 | | | 0.277 | |

### ■Profili di collegamento per guide di scorrimento



RoHS10

**HRLCN5**




**HRLCN6**




**HRLCN8**




(?) Utilizzati per assemblare le guide di scorrimento sui profilati in alluminio.

Ⓜ Materiale: Polipropilene (Grigio chiaro)

| Codice componente Tipo | N. | Lunghezza Incrementi di 1mm | Profilati (Serie) | Massa kg/m | Prezzo unitario/m |
|---|---|---|---|---|---|
| HRLCN | 5 | 50~2000 | HFS5 | 0.045 | |
| | 6 | | HFS6 | 0.064 | |
| | 8 | | HFS8(-45) | 0.072 | |

**Ordering Example** Codice componente - Lunghezza: **HRLFLJ3 - 1000** **HRLCN6 - 1000**

**Example**

**Collegamento al profilato**




*Utilizzare anche HRLCN8, per HFS8-50 e HFS8-60.

• Selezionare HRLFLJ3 e HRLCN6 per fissare la guida a 3 canali sui profilati serie HFS6.




• Vista laterale post-montaggio




Dimensione pannello

### ■Distanziali per guide

RoHS10

**HRLSP**




| Tipo | Materiale | Temperatura di termoresistenza |
|---|---|---|
| HRLSP | Polietilene (Nero) | -45 ~ 80°C |

**Example**







(?) Da inserire nei canali inferiori delle guide di scorrimento

(?) Tagliabile con delle forbici o un taglierino.

| Codice componente | Lungh. mm | Prezzo unitario 1 ~ 9 pz. | Sconto volumi elevati 10~50 |
|---|---|---|---|
| HRLSP | 2000 | | |

| Codice componente (Kit di 30 pz.) | Lungh. mm | Prezzo unitario (kit di 30 pz.) |
|---|---|---|
| HRLSP-SET | 2000 | |

**Ordering Example** Codice componente: **HRLSP** **HRLSP-SET**