


**DK 4/35 1D 1K5 GET.SCH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

Perché non integrare funzioni elettriche semplici in un morsetto componibile passante? Ha lo stesso design sottile dei nostri morsetti componibili passanti, con funzioni aggiuntive da utilizzare, come le connessioni trasversali. Spesso, un piccolo componente è sufficiente ad integrare un dispositivo esterno nella vostra tecnologia di automazione. I nostri morsetti componibili modulari con componenti elettronici lo rendono possibile, in modo rapido, semplice e con un fitting perfetto.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione   | Serie SAK, Morsetto componibile portacomponenti, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Collegamento a vite |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0396960000</a>                                                                              |
| Tipo       | DK 4/35 1D 1K5 GET.SCH                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190040888                                                                                           |
| CPZ        | 25 Pezzo                                                                                                |

## DK 4/35 1D 1K5 GET.SCH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 52,5 mm | Profondità (pollici) | 2,067 inch |
| Posizione verticale | 50 mm   | Altezza (pollici)    | 1,969 inch |
| Larghezza           | 6 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,236 inch |
| Peso netto          | 12,4 g  |                      |            |

## Temperature

|                                        |                |                                        |        |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C         |                                        |        |

## Altri dati tecnici

|                                  |    |                   |             |
|----------------------------------|----|-------------------|-------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No | Lati aperti       | destra      |
| Numero di morsetti uguali        | 1  | Tipo di montaggio | innestabile |

## Dati caratteristici del sistema

|                                         |                                |                                |    |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|
| Versione                                | Collegamento a vite, con diodo | Piastra terminale (necessaria) | Sì |
| Numero di potenziali                    | 1                              | Numero di piani                | 2  |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 2                              | Numero di potenziali per piano | 1  |
| Piani ponticellati internamente         | Sì                             | Collegamento PE                | No |
| Guida                                   | TS 35                          | Funzione N                     | No |
| Funzione PE                             | No                             | Funzione PEN                   | No |

## Dati dei materiali

|                               |       |        |                |
|-------------------------------|-------|--------|----------------|
| Materiale                     | PA 66 | Colori | beige / giallo |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2   |        |                |

## Dati dimensionamento

|                                                  |                   |                                         |        |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------|
| Sezione di dimensionamento                       | 4 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale                       | 24 V   |
| Corrente nominale                                | 10 A              | Corrente con conduttore max.            | 10 A   |
| Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x | 1,02 W |
| Grado di lordura                                 | 3                 |                                         |        |

## Dimensioni

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Sfalsamento TS 35 | 25 mm |
|-------------------|-------|

## Generale

|                                        |        |                                        |        |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| Guida                                  | TS 35  | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 22 |                                        |        |

## DK 4/35 1D 1K5 GET.SCH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                                                                          |                      |                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Calibro a norma 60 947-1                                                 | A3                   | Campo di sezioni, max.                                                   | 4 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, min.                                                   | 0,33 mm <sup>2</sup> | Coppia di serraggio, max.                                                | 0,8 Nm            |
| Coppia di serraggio, min.                                                | 0,5 Nm               | Dimensione lama                                                          | 0,6 x 3,5 mm      |
| Direzione di collegamento                                                | laterale             | Lunghezza di spellatura                                                  | 9 mm              |
| Numero di collegamenti                                                   | 4                    | Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                   | AWG 12            |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.                                   | AWG 22               | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.                           | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.                        | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.                        | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Sezione di collegamento, semirigida, max.                                | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento, semirigida, min.                                | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS                       | 2                 |
| Tipo di collegamento                                                     | Collegamento a vite  | Vite di serraggio                                                        | M 3               |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000903    | ETIM 7.0    | EC000903    |
| ETIM 8.0    | EC000903    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-27 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-47 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-27 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-27 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-27 |

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

## Omologazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">EAC certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity all terminals</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                                                                                                        |
| Documentazione utente                            | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                                                                                              |
| Cataloghi                                        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                     |