

IE-CD-V14MRJ-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Scatola di giunzione / giunto, versione FreeCon per
connettori PushPull Var.14 secondo IEC 61076-3-117

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presca di collegamento, FreeCon, Modulo RJ45, IP65
Nr.Cat.	1068880000
Tipo	IE-CD-V14MRJ-FJ
GTIN (EAN)	4032248824021
CPZ	1 Pezzo

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	100 mm	Profondità (pollici)	3,937 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2,047 inch
Larghezza	41 mm	Larghezza (pollici)	1,614 inch
Peso netto	360 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Cablaggio	PROFINET	Colori	argento
Grado di protezione	IP65	Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Copertura: zinco pressofuso, verniciato

Dati tecnici del modulo RJ45

Cablaggio	PROFINET	Carico di corrente (modulo RJ45)	1 A
Categoria (modulo RJ 45)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Cicli di innesto (modulo RJ45)	750
Collegamento 1 (modulo RJ45)	IDC	Collegamento 2 (modulo RJ45)	RJ45
Colore (modulo RJ45)	argento	Diametro rivestimento, max. (modulo RJ45)	10 mm
Diametro rivestimento, min. (modulo RJ45)	5 mm	Forza di innesto (modulo RJ45)	≤ 30 N
Materiale di base della custodia (modulo RJ45)	Pressofusione di zinco	Resistenza contatto (modulo RJ45)	≤ 20 mΩ
Resistenza di isolamento (modulo RJ45)	> 500 MΩ	Rigidità dielettrica, contatto - contatto (modulo RJ45)	≤ 1000 V DC
Rigidità dielettrica, contatto - schermatura (modulo RJ45)	≤ 1500 V DC	Schermatura (modulo RJ45)	contatto schermatura a 360°
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)	AWG 22	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 26
Superficie contatto (modulo RJ45)	Oro su nichel		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-5	Gradi di protezione IP	IEC 60529
Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	Linee guida per l'installazione PROFINET	N° Certificato (cULus)	E316369
Norma UL per accessori di comunicazione	UL 1863		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-03-92	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware PROFINET Manufacturer's Declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Disegno quotato




Bottom view

Disegno quotato




Front view

Disegno quotato



Bottom view with mounting foot

Disegno quotato



Side view