

**WQV 35-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie W, Collegamento trasversale®, per morsetti, Numero di poli: 2
Nr.Cat.	<a href="#">1068000000</a>
Tipo	WQV 35-10
GTIN (EAN)	4008190141011
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 6 marzo 2023 21.18.08 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## WQV 35-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	41,5 mm	Profondità (pollici)	1,634 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0,827 inch
Larghezza	13 mm	Larghezza (pollici)	0,512 inch
Peso netto	11,35 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

## Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di fissaggio	se avvitato
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

## Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti
----------	--------------

## Dati dei materiali

Materiale	PA 66	Colori	giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

## Dati dimensionamento

Corrente nominale	57 A
-------------------	------

## Dimensioni

Passo in mm (P)	16 mm
-----------------	-------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	2
-------------------------	-------------------	----------------	---

## Ponticelli di collegamento

Corrente di dimensionamento multipolare	112 A	Numero di morsetti ponticellati	2
Tipo	Collegamento trasversale@		

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Coppia di serraggio, max.	1,2 Nm	Coppia di serraggio, min.	0,6 Nm
---------------------------	--------	---------------------------	--------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

**WQV 35-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3431e478-7f08-4004-abeb-15560ca39d73

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS                      Conforme

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EAC certificate</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">Beipackzettel_WQV16-2.5.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	