

CC 15/49 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-----------------------|--|
| Versione | ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 49 mm, grigio |
| Nr.Cat. | 1079580000 |
| Tipo | CC 15/49 K MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4032248840687 |
| CPZ | 40 Pezzo |
| stampante compatibile | 2715590000 2438520000 2438510000 |

CC 15/49 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 1,2 mm | Profondità (pollici) | 0,047 inch |
| Posizione verticale | 15 mm | Altezza (pollici) | 0,591 inch |
| Larghezza | 49 mm | Larghezza (pollici) | 1,929 inch |
| Peso netto | 3 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...60 °C

Dati generali

| | | | |
|---|------------------|--|---------------------------------------|
| Adesivo | Nastro biadesivo | Alogeni | No |
| Campo delle temperature di impiego | -40...60 °C | Campo delle temperature di impiego, max. | 60 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 8 | Colori | grigio |
| Industrie consigliate | Macchine | Larghezza | 49 mm |
| Materiale | poliammide 66 | Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Siglatura di apparecchi |
| Versione | autoadesivo | | |

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

CC 15/49 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

