

**RSM 16RS 24VDC LP GEM.+****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Basi relè (RSM) con positivo e negativo comune per collegamento a PLC o ad altro dispositivo di controllo. Le interfacce sono composte da gruppi di 4, 8 o 16 relè RCL (12,7 mm) o RSS (6,1 mm). Il collegamento al dispositivo di controllo può essere realizzato per mezzo di connettori ad innesto o utilizzando cablaggi diretti con connettori IEC 60603-13. Ampia gamma di opzioni disponibili:

- 1 o 2 contatti di scambio con relè 16/8/6 A
- Tensioni da 5 a 230 V
- Con collegamento a vite, a molla autobloccante o a innesto PUSH IN
- Compatibile con i relè a stato solido Weidmüller La gamma di relè garantisce l'isolamento galvanico tra ingresso/uscita così come tra i contatti adiacenti sul relè. Questo permette di adeguare in sicurezza le diverse tensioni nei dispositivi di controllo e quelle richieste dai vari elementi di campo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie RSM, Modulo a relè, Numero di contatti: 16, Contatto di scambio AgNi 90/10, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
Nr.Cat.	<a href="#">1113861001</a>
Tipo	RSM 16RS 24VDC LP GEM.+
GTIN (EAN)	4032248047581
CPZ	1 Pezzo

**RSM 16RS 24VDC LP GEM.+****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	76 mm
Posizione verticale	87 mm
Larghezza	285 mm
Peso netto	650 g

Profondità (pollici)	www.weidmueller.com 0,992 inch
Altezza (pollici)	3,425 inch
Larghezza (pollici)	11,22 inch

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa

Temperatura d'esercizio	-25 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

**Specifiche tecniche**

Durata meccanica	30 x 10 <sup>6</sup> commutazioni
Ritardo alla disinserzione	< 7 ms

Ritardo all'inserzione	< 8 ms
------------------------	--------

**Dati di dimensionamento ingresso**

Potenza nominale	0,75 W
------------------	--------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01

ETIM 7.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 12.0	27-37-16-01

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Notifica modifica prodotto	<a href="#">20210819 Technical change to RS SERIES - Relay modules</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>