

**RSM 4RS 230VAC LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Basi relè (RSM) con positivo e negativo comune per collegamento a PLC o ad altro dispositivo di controllo. Le interfacce sono composte da gruppi di 4, 8 o 16 relè RCL (12,7 mm) o RSS (6,1 mm). Il collegamento al dispositivo di controllo può essere realizzato per mezzo di connettori ad innesto o utilizzando cablaggi diretti con connettori IEC 60603-13. Ampia gamma di opzioni disponibili:

- 1 o 2 contatti di scambio con relè 16/8/6 A
- Tensioni da 5 a 230 V
- Con collegamento a vite, a molla autobloccante o a innesto PUSH IN
- Compatibile con i relè a stato solido Weidmüller La gamma di relè garantisce l'isolamento galvanico tra ingresso/uscita così come tra i contatti adiacenti sul relè Questo permette di adeguare in sicurezza le diverse tensioni nei dispositivi di controllo e quelle richieste dai vari elementi di campo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie RSM, Modulo a relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio AgNi 90/10, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 3 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
Nr.Cat.	<a href="#">1114861001</a>
Tipo	RSM 4RS 230VAC LP
GTIN (EAN)	4032248047833
CPZ	1 Pezzo

**RSM 4RS 230VAC LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	76 mm	Profondità (pollici)	2,992 inch
Posizione verticale	87 mm	Altezza (pollici)	3,425 inch
Larghezza	75 mm	Larghezza (pollici)	2,953 inch
Peso netto	204 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa		

**Specifiche tecniche**

Durata meccanica	$30 \times 10^6$ commutazioni	Ritardo all'inserzione	$\leq 10$ ms
Ritardo alla disinserzione	$\leq 10$ ms, = 10 ms		

**Dati di dimensionamento ingresso**

Potenza nominale	1,2 VA
------------------	--------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01

**Omologazioni**

Omologazioni	
--------------	--

ROHS

Conforme

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Notifica modifica prodotto	<a href="#">20210819 Technical change to RS SERIES - Relay modules</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>