

**SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
Nr.Cat.	<a href="#">1170400000</a>
Tipo	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962365
CPZ	50 Pezzo

## SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0,9 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C      Temperatura d'esercizio , max. 125 °C

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Cicli di inserimento	> 1000	Resistenza contro l'isolamento	> 10 <sup>10</sup> Ω
Sezione di collegamento cavo, max.	0,75 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme  
UL File Number Search Sito web UL  
N° certificato (UR) E344862

## Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)  
Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochure [FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**Foglio dati**

**SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**

