


SAI-M23-SE-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Assegnazione di PIN

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore per sensori/attuatori, Inserto
Nr.Cat.	1170070000
Tipo	SAI-M23-SE-12
GTIN (EAN)	4032248962044
CPZ	1 Pezzo

SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 3 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C Temperatura d'esercizio , max. 125 °C

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Cicli di inserimento	> 1000	Codifica	nessuno
Corrente nominale	8 A	Corrente nominale	contatto da 1 mm = 8 A
Grado di lordura	3	Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT
Numero di poli	12	Possibilità di codifica per inserti di segnale M23	H, N, S, X, Y, Z
Tensione nominale	200 V	Tensione nominale	contatto da 1 mm = 200 V
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
ECLASS 12.0	27-44-02-23		

Omologazioni

Omologazioni




ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E344862


Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Assegnazione di PIN



Disegno quotato



Technical data

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19			
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3	
Contacte	mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5

