



## ESG 9/17 K MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 17 mm, PA 66, Colori: blu, autoadesivo
Nr.Cat.	<a href="#">1208960000</a>
Tipo	ESG 9/17 K MC NE BL
GTIN (EAN)	4032248990351
CPZ	200 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

# Foglio dati

## ESG 9/17 K MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Dimensioni e pesi

Profondità	0,8 mm
Posizione verticale	9 mm
Larghezza	17 mm
Peso netto	0,54 g

Profondità (pollici)	0,031 inch
Altezza (pollici)	0,354 inch
Larghezza (pollici)	0,669 inch

#### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

#### Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo
Applicazione / Produttore	autoadesivo
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Larghezza	17 mm
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Siglatura di apparecchi
Versione	autoadesivo

Alogenici	No
Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	blu
Materiale	PA 66
Qtà/foglio	40

#### Marcatori per apparecchi

Alogenici	No
-----------	----

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04

ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 12.0	27-28-11-04

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## ESG 9/17 K MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Disegni

