

PWR276220L**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

I contatori industriali in formato ridotto della serie PWR sono particolarmente adatti alla commutazione di correnti di carico maggiori.

- 1 contatto NA (30 A) e 2 contatti NA (25 A)
- Materiale dei contatti AgSnO
- Doppio contatto per aumentare l'apertura del contatto
- Montaggio diretto su guida TS35
- Con LED di stato integrato

Dati generali per l'ordinazione

Versione	D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 25 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
Nr.Cat.	1219580000
Tipo	PWR276220L
GTIN (EAN)	4032248999071
CPZ	10 Pezzo

PWR276220L**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	55 mm	Profondità (pollici)	2,165 inch
Posizione verticale	34 mm	Altezza (pollici)	1,339 inch
Larghezza	50,5 mm	Larghezza (pollici)	1,988 inch
Peso netto	120 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-25 °C	Temperatura d'esercizio, max.	55 °C
Umidità	35...85 % umidità relativa senza condensa		

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus)	E312083
------------------------	---------

lato di comando

Tensione nominale	220 V DC	Corrente nominale DC	8,7 mA
Potenza nominale	1,9 W	Tensione di eccitazione/diseccitazione bobina, tip.	165 V / 33 V DC
Resistenza della bobina	25474 $\Omega \pm 10\%$	Tolleranza della bobina	10 %
Indicatore di stato	LED verde		

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	277 V AC	Corrente permanente	25 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale	0,1 Hz	Corrente di punta	120 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.	6900 VA	Potenza di commutazione DC (ohmica), max.	600 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione	< 30 ms	Ritardo alla disinserzione	< 30 ms
Tipo di contatto	2 contatto NA (AgSnO)	Potenza di commutazione min.	100 mA @ 12 V

Dati generali

Guida	TS 35	
Tasto di prova disponibile	No	
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico	No	
Colori	beige	
Componente classe d'infiammabilità UL94	Componente	Tasto di prova relè
	Classe d'infiammabilità UL94	HB
	Componente	Indicatore di stato relè
	Classe d'infiammabilità UL94	HB
	Componente	Piastra base relè
	Classe d'infiammabilità UL94	V-0
	Componente	Coperchio relè
	Classe d'infiammabilità UL94	V-2

PWR276220L

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

Dati tecnici

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale	250 V	Grado di lordura	www.weidmuller.com
Classe di sovratensione	III	Gruppo materiali isolanti	IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	$\geq 5,5$ mm	Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico	4 kV _{eff} / 1 min
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti	2 kV _{eff} / 1 min	Rigidità dielettrica del contatto aperto	2 kV _{eff} / 1 min
Tensione impulsiva massima	6 kV (1,2/50 µs)	Grado di protezione	IP10

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E312083

Dati di collegamento (lato di comando)

Tecnica di collegamento (lato di comando)	Collegamento a vite	Campo di serraggio nom. min. lato di comando (lato di comando)	0,5 mm ²
Campo di serraggio nom. max (lato di comando)	2,5 mm ²	Coppia di serraggio min. (lato di comando)	0,5 Nm
Coppia di serraggio max. (lato di comando)	1,2 Nm	Dimensioni lama (lato comando)	Gr. PH2

Dati di collegamento (lato di carico)

Tecnica di collegamento cavi (lato di carico)	Collegamento a vite	Campo di serraggio nom. min. (lato di carico)	0,5 mm ²
Campo di serraggio nom. max. lato di comando (lato di carico)	4 mm ²	Coppia di serraggio min. (lato di carico)	0,5 Nm
Coppia di serraggio max. (lato di carico)	1,2 Nm	Dimensioni lama (lato di carico)	Gr. PH2

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E312083

PWR276220L**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Dati tecniciinfo@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

PWR276220L

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold


Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083


info@weidmueller.com

Disegni


Schema elettrico



Graph




Graph




Durata elettrica
Carico ohmico

Graph



Campo della tensione d'esercizio DC

Dimensional drawing



PWR276220L

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0


Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni

Miscellaneous



Codici dei modelli