

SAIE-M12B-5S2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, M12, PG 9, Numero di poli: 5, 2 m
Nr.Cat.	1222270000
Tipo	SAIE-M12B-5S2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118005905
CPZ	1 Pezzo

SAIE-M12B-5S2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 38 g

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	nero	Funzione PE	No
Lunghezza del cavo	2 m	Numero di poli	5
Sezione del conduttore	0,25 mm ²		

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-5 ... +70 °C	Codifica	A
Corrente nominale	4 A	Corrente nominale	4 A (3, 4 e 5 poli) / 1,5 A (8 poli)
Grado di protezione	IP68	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Numero di poli	5	Pressacavi	PG 9
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	125 V
Tensione nominale	60 V (5 poli) / 30 V (8 poli)	Tipo di collegamento	Femmina

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12B-5S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

Schema elettrico



Schema dei poli

