

CH20M17 B BUS BK/OR 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

**Efficienza, flessibilità e design nella forma migliore - un vero e proprio abito su misura**

Scalabilità, design individuale ed efficienza dei costi - Oltre alla funzionalità innovativa, un criterio fondamentale nella scelta del tipo di custodia è rappresentato dalla flessibilità. Scegliete quindi le massime prestazioni con la minima spesa.

La custodia elettronica modulare CH20M17 è la soluzione ideale per applicazioni elettroniche standard compatte.

Il sistema convince, oltre che per la scalabilità, la flessibilità, l'elevato grado di sicurezza e la funzionalità innovativa nell'applicazione, anche per i dettagli orientati all'applicazione e alla pratica:

- **Installazione rapida** grazie a funzioni come "Wire ready", o la testa della vite Multi-Tool universale
 - **Facilità d'uso** grazie a cartellini chiari e di durata associati alla semplicità di siglatura, alla staffa di sbloccaggio o al coperchio trasparente
 - **Massima protezione contro i disturbi** grazie alla protezione ESD con grandi giunti in materiale plastico ad alte prestazioni
 - **Massima sicurezza di funzionamento** grazie all'esclusiva codifica AutoSet e alla protezione dita bilaterale sui connettori maschio e femmina
- CH20M - il nome compatto per il sistema più compatto reperibile in commercio non significa solo "Component Housing IP20 Modular".

CH20M è anche sinonimo di efficienza e innovazione nel design, nella produzione e nell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Larghezza: 17.5 mm
Nr.Cat.	1254180000
Tipo	CH20M17 B BUS BK/OR 2010
GTIN (EAN)	4050118047042
CPZ	12 Pezzo

CH20M17 B BUS BK/OR 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	107,4 mm	Profondità (pollici)	4,228 inch
Posizione verticale	109,3 mm	Altezza (pollici)	4,303 inch
Larghezza	17,5 mm	Larghezza (pollici)	0,689 inch
Peso netto	29,858 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40 °C... 120 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	120 °C	Umidità	5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa

Caratteristiche dei componenti

Apertura nell'area del piede con la clip quale preparazione per	Contatto BUS, contatto non incluso!	Colore del piede con la clip	arancione
Numero di livelli di collegamento, max.	3		

Test termici

Test termici	Condizioni di prova	tre custodie installate in fila - nessuna distanza, tre livelli di collegamento - sei connettori per custodia
	Assi della prova	Orizzontale, Altro su richiesta
	Temperatura ambiente	80 °C
	Dissipazione di calore, max.	0,9 W
	Temperatura ambiente	60 °C
	Dissipazione di calore, max.	1,7 W
	Temperatura ambiente	40 °C
	Dissipazione di calore, max.	2,45 W
	Temperatura ambiente	20 °C
	Dissipazione di calore, max.	3,2 W

Caratteristiche di montaggio

Numero di slot per connettori femmina dell'insieme montato, max.	6	Numero di circuiti stampati, max.	1
Numero di livelli di collegamento, max.	3	Numero di poli, max.	18
Altezza dei componenti del circuito stampato, max.	11,1 mm	Tipo di montaggio del circuito stampato	sui due lati

Design - Requisiti IN

Spessore circuito stampato	1,6 mm	Tolleranza del profilo del circuito stampato	±0,1 mm
Tolleranza di spessore del circuito stampato	±0,15 mm		

Opzioni di personalizzazione

Possibile siglatura personalizzata	Sì	Possibilità di lavorazione	Lavorazione laser
Processo di ordinazione specifico per il cliente	Vedere le linee guida nella sezione Download		

CH20M17 B BUS BK/OR 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI
Gruppo materiali isolanti	I	Materiale isolante	PA 66 GF 30

Dati generali

Colabilità	No	Colori	nero
Grado di protezione	IP20 installato	Guida	TS 35
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Profilo del circuito stampato, zone soggette a restrizioni e altre informazioni per il design del circuito stampato sono reperibili nella categoria Tecnologia di collegamento, tra i download dei corrispondenti connettori maschio.
---------------------------	---

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------



Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP CAD data – PCB_position_70149_LP-POSITION_17MM CAD data – Pin_header_pin_length_CH20M_A_OV_PCB-SHL_70315
Documentazione utente	Guideline customerspecific housings Guideline kundenspezifische Gehäuse
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL ANALO.SIGN.CONV.EN MB DEVICE MANUF.EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

CH20M17 B BUS BK/OR 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Illustrazione del prodotto****Vantaggi del prodotto**

Elemento di base con apertura BUS

Disegno quotato