

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG13.5**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, 7/8", PG 13,5, Numero di poli: 3, 0.2 m
Nr.Cat.	1292380000
Tipo	SAIE-7/8B-3-0.2U-PG13.5
GTIN (EAN)	4050118088342
CPZ	1 Pezzo

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	39 g	www.weidmueller.com
------------	------	---------------------

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Cicli di inserimento	≥ 100
Codifica	nessuno	Corrente nominale	10 A
Corrente nominale	8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Numero di poli	3
Pressacavi	PG 13,5	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	300 V	Tipo di collegamento	Femmina

Dati generali

Campo della coppia di serraggio	6 ... 6.25 Nm	
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	
Cicli di inserimento	≥ 100	
Codifica	nessuno	
Coppia di montaggio	min.	6 Nm
	max.	6,25 Nm
Coppia di serraggio	1,5 Nm	
Corrente nominale	10 A	
Corrente nominale	8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)	
Diametro esterno conduttore	-	
Filettatura del collegamento	7/8"	
Filettatura di montaggio	PG 13,5	
Grado di protezione	IP67, se avvitato	
Lunghezza del cavo	0,2 m	
Lunghezza trefolo/cavo	0,2 m	
Materiale	PUR/ PUR	
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	
Materiale dei contatti	CuZn	
Numero di poli	3	
Pressacavi	PG 13,5	
Sezione del conduttore	0,75 mm ²	
Superficie dei contatti	dorata	
Tensione nominale	300 V	
Tipo di collegamento	Femmina	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Foglio dati**SAIE-7/8B-3-0.2U-PG13.5****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search Sito web ULN° certificato (cURus) E307231**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)Brochure [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)



SAIE-7/8B-3-0.2U-PG13.5**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Disegni**Schema elettrico** info@weidmueller.com**Schema dei poli**