

PAC-UNIV-D37F-F-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 12,2 ± 1 mm
Nr.Cat.	1350500015
Tipo	PAC-UNIV-D37F-F-1M5
GTIN (EAN)	4032248214358
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 4.38.29 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

PAC-UNIV-D37F-F-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	424 g
------------	-------

Temperature

Temperatura di magazzino	-10...60 °C	Temperatura d'esercizio	-10...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-10 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

Dati generali

Adatto a	segnali analogici	Cavo	Cavo LiYCY
Collegamento interfaccia	SUB-D FEMALE 37P	Diametro esterno	12,2 ± 1 mm
Interfaccia PLC	H0.25/10 (FERRULES 0,25mm ²)	Lunghezza del cavo	1,5 m
Materiale	PVC	Numero di poli, min.	37 poli
Sezione del conduttore	0,25 mm ²		

Dati elettrici

Capacità filo / fili	300 pF/m	Capacità filo / schermatura	300 pF/m
Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Resistenza	≤ 80 mΩ/m	Tensione d'esercizio	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Tensione nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Documentazione utente	Colours chart
Cataloghi	Catalogues in PDF-format