

**PAC-UNIV-D37F-F-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 12,2 ± 1 mm
Nr.Cat.	<a href="#">1350500010</a>
Tipo	PAC-UNIV-D37F-F-1M
GTIN (EAN)	4032248159994
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 4.38.20 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## PAC-UNIV-D37F-F-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto	330 g
------------	-------

## Temperature

Temperatura di magazzino	-10...60 °C	Temperatura d'esercizio	-10...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-10 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

## Dati generali

Adatto a	segnali analogici	Cavo	Cavo LiYCY
Collegamento interfaccia	SUB-D FEMALE 37P	Diametro esterno	12,2 ± 1 mm
Interfaccia PLC	H0.25/10 (FERRULES 0,25mm <sup>2</sup> )	Lunghezza del cavo	1 m
Materiale	PVC	Numero di poli, min.	37 poli
Sezione del conduttore	0,25 mm <sup>2</sup>		

## Dati elettrici

Capacità filo / fili	300 pF/m	Capacità filo / schermatura	300 pF/m
Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Resistenza	≤ 80 mΩ/m	Tensione d'esercizio	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Tensione nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Documentazione utente	<a href="#">Colours chart</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	