

IE-C6KS8VG0050XCSXCS-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati, PROFINET, Cat.6_A, PVC, verde, M12 tipo X

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Linea di collegamento, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
Nr.Cat.	1398070050
Tipo	IE-C6KS8VG0050XCSXCS-E
GTIN (EAN)	4050118199567
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 13 marzo 2023 21.18.17 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-C6KS8VG0050XCSXCS-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	5 m	Lunghezza (pollici)	196,85 inch
Peso netto	327 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	80 °C
Temperatura di posa	-40 °C...80 °C		

Norme

Struttura a norma	UL-Style 2461
-------------------	---------------

Standard specifici per cavo

Struttura a norma	UL-Style 2461
-------------------	---------------

Connettore maschio dx

Connettore a destra	M12 tipo X IP 67 maschio diritto
---------------------	-------------------------------------

Connettore maschio sx

Connettore a sinistra	M12 tipo X IP 67 maschio diritto
-----------------------	-------------------------------------

Proprietà elettriche cavo

Categoria	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Tensione di prova: filo-filo-schermo	800 V _{eff} , 50 Hz, 1 min
Velocità	10 GBit/s		

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni	Sì	Forza d'estrazione	≤ 150 N
Raggio di curvatura min, ripetuto	8 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., una sola volta	4 x diametro cavo
Resistenza alla fiamma	A norma IEC 60332-1-2	Velocità	10 GBit/s

Spina di collegamento

Spina di collegamento a sinistra	M12, X, IP67, Contatto maschio, Dritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate	Spina di collegamento a destra	M12, X, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
----------------------------------	--	--------------------------------	---

Struttura del cavo

Colore della guaina	Verde (RAL 6018)	Diametro guaina, max.	8,8 mm
Diametro isolamento	1,58 mm	Materiale rivestimento	PVC
Schermatura	S/FTP	Sequenza cromatica -fili - coppie di fili	bianco/blu - blu, bianco/arancione - arancione, bianco/verde - verde, bianco/marrone - marrone
Sezione	4*2*AWG 23/7		

Data di creazione 13 marzo 2023 21.18.17 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

IE-C6KS8VG0050XCSXCS-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Foglio dati

IE-C6KS8VG0050XCSXCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Cablaggio

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	

Assegnazione di PIN

