

**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Segnafili e segnacavi, 1.2 - 2.4 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">1423220000</a>
Tipo	HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118227628
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	0,5 mm	Profondità (pollici)	0,02 inch
Larghezza	4,2 mm	Larghezza (pollici)	0,165 inch
Lunghezza	13.000 mm	Lunghezza (pollici)	511,81 inch
Peso netto	86 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -55...105 °C

**Dati generali**

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Caratteri stampati	senza	Colori	giallo
Larghezza	4,2 mm	Lunghezza	13.000 mm
Materiale	Poliolefina	Numero per rotolo	1
Tipo di stampa	Neutro		

**Segnafili e segnacavi**

Alogeni	No	Altezza del campo di testo	4 mm
Diametro esterno conduttore	1,2 - 2,4 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	2,4 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1,2 mm	Larghezza del campo di testo	0 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento dei conduttori	0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup>	Temperatura di ritiro consigliata	90 °C
Velocità di calettamento	2:1		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)  
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)  
[EN 45545-2:2020](#)

Dati ingegneristici [WSCAD](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

