

RS SD44F HD UNC4.40 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Interfaccia passiva per la trasmissione di segnali da un connettore ad innesto SUB-D ad alta densità con tecnologia di collegamento a staffa di serraggio.

- Il collegamento tra entrambi i connettori è 1 a 1 e la gamma include connettori maschio e femmina da 15 a 62 poli.
- Grazie alla custodia metallica del SUB-D, questi connettori sono perfetti per trasmettere segnali analogici o per collegare cavi schermati.
- Collegamento a molla autobloccante su richiesta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Interfaccia, RSSD, Connettori SUB-D ad alta densità, Connettore femmina a 44 poli, Collegamento a vite
Nr.Cat.	1428 150000
Tipo	RS SD44F HD UNC4.40 S
GTIN (EAN)	4050118231984
CPZ	1 Pezzo
Disponibile fino a	2014-05-20

Data di creazione 9 marzo 2023 21.47.11 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

RS SD44F HD UNC4.40 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	71 mm	Profondità (pollici)	2,795 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2,756 inch
Larghezza	95 mm	Larghezza (pollici)	3,74 inch
Peso netto	161,57 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40...60 °C	Temperatura d'esercizio	-25...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

Dati di collegamento

Collegamento (lato campo)	LL3R 5.08 mm	Collegamento (lato comando)	Connettori SUB-D ad alta densità
Messa a terra	No	Numero di poli (lato comando)	Connettore femmina a 44 poli

Specifiche tecniche

Tensione di dimensionamento	125 V AC / 175 V DC	Corrente nominale per collegamento	1 A
-----------------------------	---------------------	------------------------------------	-----

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	125V AC / 175 V DC
Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
Controllo resistenza agli impulsi	1,15 kV	Controllo rigidità dielettrica	0,65 kVAC

Collegamento campo

Campo di serraggio, max.	6 mm ²	Campo di serraggio, min.	0,5 mm ²
Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
Fisso, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²	Flessibile con boccola, max.	2,5 mm ²
Flessibile con boccola, min.	0,5 mm ²	Flessibile, max. H05(07) V-K	4 mm ²
Flessibile, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²	Lunghezza di spellatura	6 mm
Sezione di collegamento cavo max, AWG	AWG 12	Sezione di collegamento cavo min, AWG	AWG 26
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Tube con collare isolante, max.	2,5 mm ²
rigido, max. H05(07) V-U	6 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a

Foglio dati**RS SD44F HD UNC4.40 S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento
di conformità

[Declaration of Conformity](#)

Notifica modifica prodotto

[20200907 Technical change to RS SD HD family](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

Foglio dati

RS SD44F HD UNC4.40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

