

KWPN-M16/-185 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, 185 mm ²
Nr.Cat.	1496710000
Tipo	KWPN-M16/-185 90
GTIN (EAN)	4050118306262
CPZ	25 Pezzo

KWPN-M16/-185 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 180,907 g

Dati tecnici

Versione Serie DIN 46235, 90°

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	25,5 mm	Diametro interno codolo (d1)	19 mm
Diametro interno flangia (d2)	17 mm	Foro	M 16
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	37 mm
Lunghezza codolo (a)	40 mm	Lunghezza collegamento (l)	31,8 mm
Sezione di collegamento cavo	185 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

KWPN-M16/-185 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

