

**HSS 2.1-6.4 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Segnafili e segnacavi, 2.1 - 6.4 mm, bianco
Nr.Cat.	<a href="#">1489650000</a>
Tipo	HSS 2.1-6.4 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118299342
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Data di creazione 14 marzo 2023 12.18.07 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**HSS 2.1-6.4 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	0,77 mm	Profondità (pollici)	0,03 inch
Larghezza	10,7 mm	Larghezza (pollici)	0,421 inch
Lunghezza	13.000 mm	Lunghezza (pollici)	511,81 inch
Peso netto	145 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -55...135 °C

**Dati generali**

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-55...135 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	135 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Caratteri stampati	senza	Colori	bianco
Industrie consigliate	Meccanica, Energia, Produttore dispositivi, Macchine	Larghezza	10,7 mm
Lunghezza	13.000 mm	Materiale	Poliolefina
Tipo di stampa	Neutro		

**Segnafili e segnacavi**

Alogeni	Sì	Altezza del campo di testo	10,5 mm
Diametro esterno conduttore	2.1 - 6.4 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	6,4 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2,1 mm	Larghezza del campo di testo	0 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>	Temperatura di ritiro consigliata	90 °C
Velocità di calettamento	3:1		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E366310

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**HSS 2.1-6.4 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

