

VT SF 4/21 MC NE WS V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, bianco
Nr.Cat.	1689450001
Tipo	VT SF 4/21 MC NE WS V0
GTIN (EAN)	4008190872526
CPZ	288 Pezzo
stampante compatibile	2715590000 2438520000 2438510000

VT SF 4/21 MC NE WS VO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	6,1 mm	Profondità (pollici)	0,24 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0,827 inch
Larghezza	5,7 mm	Larghezza (pollici)	0,224 inch
Peso netto	0,608 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -50...120 °C

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-50...120 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	21 x 5,7 mm	Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Larghezza	5,7 mm	Materiale	poliammide 66
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Segnafili e segnacavi	Tipo di stampa	Neutro

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	3,6 - 6 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	6 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	3,6 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	2,5 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	2,5 - 4 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

VT SF 4/21 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

