

SKMU PG 13,5-K GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 13,5, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Nr.Cat. | 1697470000 |
| Tipo | SKMU PG 13,5-K GR |
| GTIN (EAN) | 4008 190880583 |
| CPZ | 100 Pezzo |

Data di creazione 16 marzo 2023 9.18.41 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

SKMU PG 13,5-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 2,2 g

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio | -40 °C...100 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 100 °C | | |

Dati Generali

| | | | |
|--|---------|--|-------------------------|
| Alogeni | No | Apertura della chiave 1 | 27 mm |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | HB | Diametro esterno | 31,19 mm |
| Filettatura (esterna) | PG 13,5 | Filettatura (interna) | PG 13,5 |
| Lunghezza filettatura | 6 mm | Materiale | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Passo del filetto | 1,41 mm | Pressacavi | PG 13,5 |
| Silicone | No | Spessore | 6 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

Foglio dati

SKMU PG 13,5-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

