

**LM WO 25/68 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	LaserMark, Segnafili e segnacavi, 8.2 - 14.3 mm, 25 x 68 mm, bianco
Nr.Cat.	<a href="#">1695731044</a>
Tipo	LM WO 25/68 WS
GTIN (EAN)	4008 190924706
CPZ	10 Pezzo

## LM WO 25/68 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Larghezza	68 mm	Larghezza (pollici)	2,677 inch
Peso netto	10 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

## Dati generali

Adesivo	Acrilato	Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	25 x 17 mm	Larghezza	68 mm
Materiale	Pellicola in poliestere	Numero di marcatori per combinazione	1 Pagina di etichette = 28 Segnafili e segnacavi
Qtà/foglio	28	Tipo di stampa	Neutro
Versione	autoadesivo		

## Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Altezza del campo di testo	17 mm
Diametro esterno conduttore	8,2 - 14,3 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	14,3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	8,2 mm	Larghezza del campo di testo	25,4 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**LM WO 25/68 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

