

GWDR PG11-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 11, Polietilene
Nr.Cat.	1719460000
Tipo	GWDR PG11-PO
GTIN (EAN)	4008 1903527 14
CPZ	100 Pezzo

GWDR PG11-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,155 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-30 °C...90 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-30 °C
Temperatura d'esercizio , max.	90 °C		

Dati Generali

Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Diametro della guarnizione ad anello	22,5 mm	Diametro esterno	22,5 mm
Diametro interno D2	18,6 mm	Filettatura (esterna)	PG 11
Guarnizione	PE-HD	Materiale	Polietilene
Pressacavi	PG 11	Silicone	Sì
Spessore	2 mm	quantità di fili	1

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

GWDR PG11-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

