

**AP VLI1.5/PE DB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Per garantire la sicurezza e il rispetto delle distanze di separazione e di creepage richieste, una piastra terminale deve essere posta all'estremità di un connettore.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie SAK, Terminale, 1.5 mm, Beige scuro, Montaggio diretto
Nr.Cat.	<a href="#">1784160000</a>
Tipo	AP VLI1.5/PE DB
GTIN (EAN)	4032248190157
CPZ	20 Pezzo

## AP VLI1.5/PE DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	61,25 mm
Posizione verticale	71,35 mm
Larghezza	1,5 mm
Peso netto	4,8 g

Profondità (pollici)	2,411 inch
Altezza (pollici)	2,809 inch
Larghezza (pollici)	0,059 inch

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
--	--------

## Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
	bloccabile

Si
----

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Terminale
----------	-----------

--

## Dati dei materiali

Materiale	Wemid
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Colori	Beige scuro
--------	-------------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

--

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33

ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

--

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuchen E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

--