

**VG M20-K68 SKS 10-14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, poliammide 6
Nr.Cat.	<a href="#">1776720000</a>
Tipo	VG M20-K68 SKS 10-14
GTIN (EAN)	4032248156146
CPZ	25 Pezzo

Data di creazione 13 marzo 2023 9.25.24 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## VG M20-K68 SKS 10-14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Lunghezza	116 mm	Lunghezza (pollici)	4,567 inch
Peso netto	25,52 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

### Dati Generali

Alogeni	Sì	Apertura della chiave	27 mm
Apertura della chiave 1	27 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio	3,5 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	6 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	5 Nm	Coppia di serraggio supporto, max.	5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	2 Nm	Diametro cavo, esterno, max.	14 mm
Diametro cavo, esterno, min.	10 mm	Filettatura (esterna)	M 20
Grado di protezione	IP68 - 5 bar (30 min.)	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	15 mm	Materiale	poliammide 6
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico
Silicone	No		

### Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (cULus)	E140310
---	---------

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

### Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

### Download

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	