

VGM16-MS54 ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG MS ZE (fermacavo pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 16, 5 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, ottone, nichelato
Nr.Cat.	1778440000
Tipo	VGM16-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161454
CPZ	50 Pezzo

Data di creazione 13 marzo 2023 9.25.57 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

VGM16-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	28 mm	Lunghezza (pollici)	1,102 inch
Peso netto	28,4 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

Dati Generali

Alogeni	No	Apertura della chiave	18 mm
Apertura della chiave 1	19 mm	Apertura della chiave 2	18 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Campo di sezioni, fermacavo, max.	10 mm	Campo di sezioni, fermacavo, min.	6,5 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	6,67 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	6,67 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	10 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	10 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	10 mm	Diametro cavo, esterno, min.	4 mm
Filettatura (esterna)	M 16	Grado di protezione	IP54
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65	Inserto di tenuta stagna	NBR
Lunghezza filettatura	5 mm	Materiale	ottone, nichelato
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico, M 16

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	