

SAIB-M23-19P-ST-50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cavi sensori-attuatori vengono utilizzati per collegare sensori e attuatori e per trasmettere dati o corrente in diverse applicazioni. Il cavo con rivestimento ad estrusione garantisce di fabbrica il collegamento testato tra il connettore ad innesto e il cavo. I cavi possono infatti essere esposti a numerosi influssi, come umidità, polvere, calore, freddo, urti e vibrazioni.

Il cavi M23 possiedono un'elevata frequenza di assemblaggio, un alto carico ammissibile e contatti ad alta densità, pur mantenendo dimensioni ridotte.

Non avete trovato quello che cercavate o desiderate ulteriori informazioni? Rivolgetevi a noi con fiducia!

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | Cavo per sensori e attuatori, Un'estremità senza connettore, M23, Numero di poli: 19, 50 m, Connettore femmina diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No |
| Nr.Cat. | 1818185000 |
| Tipo | SAIB-M23-19P-ST-50M |
| GTIN (EAN) | 4050118042375 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Data di creazione 14 marzo 2023 0.21.41 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

SAIB-M23-19P-ST-50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 6.183 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , min. -25 °C Temperatura d'esercizio , max. 80 °C

Dati tecnici del cavo

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--|
| Alogeni | No | Campo delle temperature, posa fissa | -50...80 °C |
| Campo delle temperature, posa mobile | -25...80 °C | Codifica a colori | viola, rosso, grigio, rosso / blu, verde, blu, grigio / rosa, bianco / verde, bianco / giallo, bianco / grigio, Nero, Verde/giallo, Yellow / brown, marrone / verde, bianco, giallo, rosa, grigio / marrone, marrone |
| Colore della guaina | nero | Diametro esterno | 9.1 mm ± 0.3 mm |
| Guaina secondo UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) | Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì |
| Irradiazione con legami trasversali | No | Isolamento | TPM |
| Lunghezza del cavo | 50 m | Materiale della guaina | PUR |
| Nucleo secondo UL AWM Style | 10493 (80 °C / 300 V) | Numero di poli | 19 |
| Raggio di curvatura min., mobile | 10 x diametro cavo | Resistente alle perle di saldatura | No |
| Resistenza alla torsione | 0 °/m | Resistenza alle scintille di saldatura | No |
| Schermato | No | Sezione incrociata cavo (stampa/online) | 3x 0,75 mm ² + 16x 0,34 mm ² |
| cicli di piegatura | 2 Mio | | |

Dati tecnici generali

| | |
|--|--|
| Campo di temperatura custodia | -25...+80 °C |
| Cicli di inserimento | ≥ 50 |
| Coppia di serraggio | M23: 2,5 Nm |
| Corrente nominale | 8 A |
| Filettatura del collegamento | M23 |
| Grado di lordura | 2 |
| Grado di protezione | IP67 |
| LED | No |
| Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco |
| Materiale base della custodia | PUR |
| Resistenza contro l'isolamento | 10 ¹² Ω |
| Superficie dei contatti | dorata |
| Tensione nominale | 120 V |
| Versione | Connettore femmina diritto |
| Versione del lato di collegamento | Lato di collegamento 1 Filettatura del collegamento M23 Tipo di contatto Connettore femmina Tipo di filetto Filettatura interna Conduttore diritto |
| Versione del lato di collegamento 1 ponticellato | M23, Socket, Inner thread, straight No |

SAIB-M23-19P-ST-50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Proprietà elettriche**

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Resistenza contro l'isolamento | 10 ¹² Ω | Tensione nominale | 120 V |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001855 | ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 | ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | FL FIELDWIRING EN |


SAIB-M23-19P-ST-50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Disegno quotato



Straight socket

Schema dei poli



Socket

Schema elettrico



L'utensile ideale: Screwty® con funzione di coppia



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F